

REGO-FIX▲

### ER-spanmoer voor afdichtringen, voor ER: 25



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309616 25     |
| GTIN          | 2050002087569 |
| Artikelklasse | 39Z           |

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

##### T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

##### Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

##### Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

#### Technische beschrijving

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Totale lengte L        | 25 mm  |
| Buiten-Ø D             | 42 mm  |
| Maximaal aanhaalmoment | 140 Nm |

## Gegevensblad

|              |            |
|--------------|------------|
| Schroefdraad | M32x1,5    |
| Norm         | DIN 6499 D |
| Producttype  | Spanmoer   |