



Pack promotionnel Disque abrasif nylon



Données de commande

N° commande	GG5694 280
GTIN	4045197575180
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec revêtement auto-agrippant pour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (**réduction du niveau de vibrations d'env. 50 % avec les plateaux-supports adhésifs 566965**).

Correspond à 566940.

Exécution - Descriptif:

Disque abrasif en nylon avec noyau central amovible (**comme 566940; 566950**).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.

Pour les travaux de **finition, de matage et de transition** avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les **travaux de nettoyage** (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et **d'ébavurage légers**.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. **567705 et suivants**.

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Ø disque	115 mm
Exécution	A very fine
Degré de finesse	fin
Couleur	bleu
Comparaison grain	280
Sommaire	20
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

à sec

adaptée

Accessoires

Disque abrasif nylon Comparaison grain 280

566940 280