



## GARANT Master Mute Bohrstangenschaft HSK-T schwingungsdämpfend, HSK-T 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 40/290mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 265060 40/290 |
| GTIN          | 4069515026390 |
| Artikelklasse | 29E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

#### Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

#### Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

### Technische Beschreibung

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Schaft-Ø             | 40 mm       |
| Ausraglänge A-Maß    | 346 mm      |
| Montageschrauben-Set | 269026 3    |
| Serie                | Master Mute |
| Anzahl Kühlkanäle    | 3           |
| Aufnahme             | HSK-T 63    |
| Schwingung           | gedämpft    |
| Aufnahme-Norm        | ISO 26623-1 |
| Aufnahme-Norm        | ISO 12164-3 |

## Datenblatt

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja                |
| Produktart   | Bohrstangenschaft |