



## GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 80, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 40/210mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	265065 40/210
GTIN	4069515027076
Artikelklasse	29E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).**

Schaftausführung Ø 50 mm und Ø 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

#### Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

#### Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	240 mm
Schaft-Ø	40 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Nutzlänge L <sub>1</sub>	210 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 80
Schwingung	gedämpft

## Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft