

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7140-2, Velikost: 110302**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3566 110302
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přířazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Obsah	261364 HB7140-2
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3566 110302