



Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Luftanschluss



Bestelldaten

Bestellnummer	080252
GTIN	7391390264053
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.

Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, **einstellbarer Strahl** (punktuell bis flächig) **regulierbarer Durchfluss** (Luft: 200 – 1200 l/min, Flüssigkeit: 7 – 46 l/min).

Inklusive Stahl-Stecknippel 1/4 Zoll.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	200 - 1200 l/min
Durchflusswert Flüssigkeit	7 - 46 l/min
Durchflusswert Luft	200 - 1200 l/min
Produktart	Pistole

