ACCU POWER

NOUVEAU avec tuyau spiralé

Caractéristiques de rendement
- 0.5 – 6 bar
- 12 h / 260 litres*
- 18 V Li-Power / 4.0 Ah
- Batterie < 80 min

*env. 1.5 bar / pulvérisation

CAS

REC 15 PC1



REC 15 PC1, pulvérisateur à dos (15 litres) avec bloc batterie, avec chargeur EU		12072001	220208
REC 15 PC2, pulvérisateur à dos (15 litres) sans bloc batterie, sans chargeur		12101501	012315
Accessoires (images à partir de la page 76)			
Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C *		12070101	150864
Lance téléscopique 0.5 - 1 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e		10985204	030104
Lance téléscopique 1 - 2 m, en aluminium éloxé, 2 côtés G1/4"e		10985201	100456
Rallonge 1 m droite, en laiton, G1/4"i-G1/4"e		10960601	100463
Buse à jet plat TP 8002 en laiton		11612810	110561
Jet brouillard DURO 1.65 mm; pour blanchir		28502325-SB	100364
Chariot à 2 roues en acier inoxydable H2		12022601	720623
Raccord double G1/4"e-G1/4"e		80400101	700564
No	***Jeu de joints qui se compose de:***	11955001	400518
2	Joint 108x7		
9	Filtre		
10	Joint 15x7x1.5		
15	Joint 15x5.5x2		
18	Joint 17x11x1.5		
27	Joint 12.2x7x3		
29	Joint 17x12.7x2		
35	Joint torique 9.5x1.5		
38	Joint 16x8x2		
No	***Jeu de joints pour lance, No 22,23,24,25,26,27,29***	12058001-SB	150260
No	***Pièces détachées***		
1	Couvercle ø137 mm	10397202-SB	151007
3	Filtre de remplissage	77009699-SB	151038
4	Paire de bretelles	11923401	113722
5	Électronique	12076201	150970
6	Bouton pour potentiomètre, **Commande dès 5 pcs**	11922701	720838
7	Fixation de l'accumulateur	12075601	150994
8	Couverture du moteur	11948701	200101
11	Réservoir d'air	12078501	151380
12	Pompe et moteur	11949702	210445
13	Set de la membrane et amortisseur de pulsations	11998301	710884
14	Réservoir d'air	11933302	210346
16	Support pour lance de pulvérisation	11934001	113951
18	Joint 17x11x1.5 en sachet de 10 pcs	11927301	113739
19	Poignée en laiton LB, G1/2", 10 bar	12047501-SB	150048
20	Manche en plastique G1/2"	10392201-SB	100944
22	Joint 17x12.7x2 en sachet de 10 pcs	11642403	040035
26	Levier pour poignée en laiton LB	12046501	150116
27	Joint 12.2x7x3 en sachet de 12 pcs	11642404	040042
28	Lance 60 cm courbée, laiton	12007401	720074
30	Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS	11612801-SB	100289
34	Bloc batterie 18 V Li-Power / 4.0 Ah *	12071401	150895
36	Tuyau spiralé, noir 7.5 m, G1/2"i - G1/2"i	11935701	028583
37	Chargeur rapide ASC 55, 220-240 V, EU - type de prise C *	12070101	150864

*** Pour plus d'informations sur les bloc batteries (2.0 - 10.0 Ah) et les chargeurs, voir page 9 / 77 / 78**