



Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 7mm



Données de commande

N° commande	630950 7
GTIN	4018754000326
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Description technique

Ouverture	7 mm
Ø côté réception	10,7 mm
Longueur	23 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Type de produit

Douille