

**CCMT esztergalpka, simítás 50 db, HBT020, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3933 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	260086 HBT020
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM
Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3933 09T304