

**Paquete económico de cepillo circular de alambre de acero 0,50 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 571203.

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano. Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo en **lijadoras angulares**.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Rosca M	M14
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm

Ø del cepillo D ₁	115 mm
Número de trenzados	20
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Contenido	5
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5712-115XM14>