

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2903 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Vsebina	250060 HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2903 120408