


VCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HBT130, Velikost: 160404

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2693 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vsebina	261388 HBT130
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2693 160404