

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 09T304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3505 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Obsah	260058 HB7140-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3505 09T304