

Garant**Soustružnický držák Eco MTJNL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky TN., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický popis

Upínka	259038 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Délka hlavy L ₁	32 mm
Velikost stopky	20 mm
Sada šroubů	259023 1
Podložka	259031 31
Velikost destiček	16 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm

Kolík	259049 1
ISO kód držáku	MTJNR/L 2020X16
Celková délka L	91 mm
Série	Eco
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů 10dílná Typ 1	259023 1
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3