



## Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	434020 12,5
GTIN	4059192014308
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer (12 mm), kontraststarker LCD-Anzeige. Durch Reference-System nach dem Einschalten sofort messbereit. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

#### Funktion:

Nullsetzen der Anzeige in jeder Position, Preset (Maßvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr, Auto-Off (wählbar). Lock-Funktion: Tastensperre gegen unbeabsichtigte Bedienung. IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915. Datenkabel Nr. 498940.

### Technische Beschreibung

Dicke des Gehäuses	28 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	60 mm
Messkraft	0,5 – 1 N
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 52
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Öse an Messhrrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434020-12,5>