

Garant**CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 060204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3505 060204
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min
Obsah	260052 HB7140-2
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet kusov	50
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3505 060204