

**Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	813960 200
GTIN	4045197226051
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Karcsú alak kettős T-profilú szárral (krómozott). Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett.

Skálaosztással a pofán.

Csúszásgátló markolattal.

Szabvány:

DIN 3117

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Maximális kulcsnyílás	24 mm
Teljes hossz	8 coll
Pofaállás	22 fok
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	igen
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs