



## **GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 80, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 32/294mm**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	265065 32/294
GTIN	4069515027069
Artikelklasse	29E

### **Beschreibung**

#### **Ausführung:**

**Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).**

Schaftausführung Ø 50 mm und Ø 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

#### **Passend für:**

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

#### **Hinweis:**

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

### **Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	324 mm
Montageschrauben-Set	269026 5
Schaft-Ø	32 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	294 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 80
Schwingung	gedämpft

## Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265065-32/294>