



### Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 18mm



#### Données de commande

N° commande	642500 18
GTIN	4018754005628
Classe d'article	63A

#### Description

##### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Douze pans avec profil **AS-Drive**.

##### Norme:

**DIN 3124-L**

##### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Description technique

Longueur	83 mm
Ouverture	18 mm
Ø côté réception	24,7 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	ASME B 107.5M
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3710

## Fiche technique

Norme	DIN EN 3709
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille