



Llave acodada hexagonal, larga cromadas, Hexágono: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	626090 12
GTIN	7610733044665
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	252×52 mm
Hexágono	12 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores