



Vorteilspack Schnellkupplung mit Innengewinde



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0171 3/8
GTIN	4067263138099
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	35 bar
Durchflusswert	1000 l/min
Anschluss-Innengewinde	3/8 Zoll
Produktart	Kupplung

Zubehör

Schnellkupplung mit Innengewinde Anschluss-
Innengewinde 3/8 Zoll

080171 3/8