

bimos

## Sgabello da banco – ESD, espanso PU, con rotelle, Modello: ESD



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Classe articolo	96B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio** ( $\varnothing$  600 mm). Regolazione continua dell'altezza mediante **molla a gas**. Seduta in espanso PU SoftTouch con profilo ondulato.

**Morbida seduta con arresto;** il profilo ondulato consente una migliore circolazione dell'aria (comfort climatico). **Sostegno dorsale ergonomico** (altezza 190mm) per una corretta posizione di seduta. Espanso PU morbido, comodo e lavabile.

#### Uso:

Combinazione ideale per posizione eretta e seduta. Adatto per postazioni di lavoro in piedi, da seduti o una combinazione di entrambe.

Sgabello da lavoro, versione con rotelle per pavimenti duri.

#### Norma:

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

### Descrizione tecnica

Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
$\varnothing$ Basamento a stella	580 mm

Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Larghezza seduta	340 mm
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Altezza schienale	190 mm
Profondità seduta	300 mm
Norma	DIN 68877; conducibilità secondo DIN 61340-5-1
Materiale basamento a stella	Alluminio lucidato
Con schienale	sì
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale seduta	Espanso PU
Portata sedia	120 kg
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Campo di regolazione altezza	450 - 650 mm
Tipo di prodotto	Sgabello da banco ESD

---

## Accessori

Ruote ESD(1 set = 5 pezzi)

963189