



Digitální sklonoměr 5 ks, Typ: N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG4611 N
GTIN	4069515043298
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Stabilní kovový plášť vždy se 2 silnými magnety na spodní straně a na rovných bočních plochách. Odečítání úhlu na velkém LCD displeji. Displej se u větších úhlů než 90° automaticky přetočí. Možnost zobrazení úhlu vůči horizontále nebo mezi dvěma plochami (absolutní a relativní měření).

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081551 vel. 6LR61. 5× digitální sklonoměr č. 467564.

Technický popis

Přesnost elektronického modulu	0,5 stupeň
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 6LR61
Šířka	56 mm
Výška	31 mm
Počet obsažených baterií	1

Technický list

Kroková hodnota číslic	0,05 stupeň
Délka	56 mm
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Sklonoměr
USP1	Digitální sklonoměr

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG4611 N