



### Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 7mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	626125 7
GTIN	4045197922021
Clase de artículo	62B

#### Descripción

##### Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.  
Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).

Superficie fosfateada al manganeso.

##### Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.º 626108 y n.º 626128).

#### Descripción técnica

Longitud de los lados	197x41 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores