

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3508 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Obsah	260150 HB7140-2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	30
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3508 09T304