



Pie de soporte, Tipo: S



Datos de pedido

Número de pedido	442140 S
GTIN	4045197551207
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descripción técnica

Orientación rosca de conexión	central
Longitud	36 mm
Anchura	30 mm
Fuerza de retención	320 N
Rosca de conexión	M5
Altura	36 mm

Hoja de datos

Ejecución

Imán de conmutación

Tipo de producto

Pie magnético

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/442140-S>