

## Datenblatt



### 12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 21mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	642100 21
GTIN	4018754005291
Artikelklasse	63A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungs werkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish- Oberfläche. **AS-Drive** Profil.

##### Norm:

**DIN 3124**

##### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	21 mm
Länge	42 mm
Ø abtriebsseitig	28,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

## Datenblatt

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz