

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HB7035-2, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2412 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250156 HB7035-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 320 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Antal stk.	50
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2412 120404