

Garant

Inserto VNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2970 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	251802 HB7120-1
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2970 160404