



Flessometro 10 pz., Lunghezza del nastro: 3m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

GG4604 3

GTIN

Classe articolo

GGN

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Fornitura:

10x flessometro n. art. 462120 dim. 3.

Descrizione tecnica

Taratura

G1

Larghezza del nastro

13 mm

Norma

EG II

Larghezza corpo

26 mm

Lunghezza corpo

58 mm

Scheda tecnica

Altezza corpo	57 mm
Tipo di prodotto	Flessometro
USP1	Flessometro

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4604 3