

**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 110304****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2690 110304 |
| GTIN               | 4067263092278 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Adâncime de așchiere $a_{p\max}$              | 1,75 mm            |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2                  |
| Aplicația principală                          | M                  |
| Număr de bucăți                               | 50                 |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 220 mm/min    |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,2 mm/rot  |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Strat de acoperire                            | TiCN               |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | VBMT 110304        |
| Cuprins                                       | 261186 HBT130      |
| Adâncime de așchiere $a_{p\min}$              | 0,25 mm            |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,1 - 1 mm         |

## Fișă de date

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Categorie            | HBT130                             |
| Condiție de tăiere   | ușor întreruptă                    |
| Sfârâmător de așchii | M                                  |
| Tip produs           | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2690 110304