

**12-kantshylsa 3/4 tum, nyckelvidd: 7/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	644600 7/8
GTIN	4018754009312
Artikelklass	63A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	33 mm
Längd	51 mm
nyckelvidd	7/8 tum
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromning på nickel

Datablad

Produktslag

Hylsnyckelinsats