

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260351 HB7415
GTIN	4045197672308
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Posuv f	0,1 mm/ot,
Řezný materiál	HB7415
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení