



Pack promotionnel Ruban adhésif textile



Données de commande

N° commande	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés.

Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion.

Utilisation universelle pour travaux de réparation.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Description technique

Finesse de la toile	32 mesh
Humidité de l'air du local de stockage	50 %

Largeur	48 mm
Type de ruban adhésif	une face
Support présent	non
Matériau support	Tissu
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,75 N/mm
Résistance à la traction	3,5 N/mm
Couleur	argent
Longueur	50 m
Utilisation	Coller
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Particularité	découpable à la main
Durée de conservation minimum	12 mois
Température de stockage	20 °C
Extensibilité	25 %
résiste à des températures jusqu'à	75 °C
Epaisseur	0,17 mm
Attribut des noms de produit	argent
Type de produit	Rubans adhésifs

Accessoires

Rubans adhésifs textiles Largeur×longueur (mm×m) 48X50

083765 48X50