HOLEX

Boczne szczypce tnące izolowane wg VDE, Długość całkowita: 140mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	725351 140
GTIN	4045197888068
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:
Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5749.
Materiał:
Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
do cięcia twardego drutu do ∅	1,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do ∅	4 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	gładkie
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące