

Garant**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1,
Velikost: 09T304****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3534 09T304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Obsah	260762 HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3534 09T304