

## Datenblatt



### 6-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 80mm



### Bestell Daten

Bestellnummer	647100 80
GTIN	4018754009992
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	108 mm
Länge	120 mm
Schlüsselweite	80 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

## Datenblatt