

Garant

Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2, Velikost: 160410R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2936 160410R
GTIN	4067263094517
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,65 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Obsah	251036 HB7130-2
Rohový radius	1 mm
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410R
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2936 160410R