

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. SCLCL 95°, pour plaquettes CC..., gauche****Données de commande**

N° commande	265009 32/09
GTIN	4069515024570
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de $L_{\min}$. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Ø queue D_s	32 mm
Code ISO porte-outils	A32X SCLCR/L09
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Garant sous plaquette	269005 17
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	288 mm
Déport L_3	22 mm
Norme	Norme usine
Angle d'attaque κ	95 degré
Longueur de col L_1	192 mm

Fiche technique

Série	Master Mute
L _{min}	192 mm
Raccord fileté	G1/2
Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265009-32/09>