



Vorteilspack Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung

Bestelldaten

Bestellnummer	GG0057 5
GTIN	4069515001212
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel. 8x Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung Nr. 080057 Gr. 5.

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Schlauch Innen-Ø	6 mm
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Außen-Ø	8 mm
Produktart	Schlauch
USP1	Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG0057-5>