



Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, Ø 9,5 × 13,5 mm, Typ: 14S



Bestelldaten

Bestellnummer	080073 14S
GTIN	7391390327505
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Schlauchaufroller mit **Schlauchführung** und kontrolliertem, kräftigem Einzug. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse** für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**. Für hohe Durchflussraten geeigneter **PU-Schlauch** mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.

Wasserschlauchaufroller, für feuchte und nasse Umgebung geeignet, ideal für Spülanwendungen, Flüssigkeitsauffüllstationen und Spülbereiche. PU-Schlauch in grüner Farbe zur besseren Unterscheidung.

Hinweis:

Wasserkupplung siehe Nr. 080149 Gr. 1/2.

Technische Beschreibung

Farbe Schlauch	grün
nutzbare Schlauchlänge	14 m
maximaler Betriebsdruck	9 bar
Material Gehäuse	Kunststoff

Farbe Gehäuse	blau
Material Schlauch	Polyurethan
Aufrollautomatik SCS	ja
Schlauch Innen-Ø	9,5 mm
Anschluss Ausgang	3/8 Zoll
Schlauch Außen-Ø	13,5 mm
Anschluss Eingang	3/8 Zoll
Gehäuse Höhe	409 mm
Gehäuse Breite	490 mm
Gehäuse Tiefe	190 mm
geeignet für	Flüssigkeiten
Produktnamensattribut	Ø 9,5 × 13,5 mm
Produktart	Schlauchaufroller

Zubehör

Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Alu Anschluss-Außengewinde 1/2 Zoll	080153 1/2
Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung für Wasserleitungen Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll	080149 1/2