



Sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd, Zeskant: 7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	626038 7
GTIN	4045197921376
Artikelklasse	62B

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.
Oppervlak gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte	102×41 mm
Zeskant	7 mm
Oppervlak	mangaan-gefostateerd
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype	Schroevendraaier