

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 50 bucăți, HB7035-2,
Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2451 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	8
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 mm/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Cuprins	251222 HB7035-2
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2451 120404