

REGO-FIX▲

Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309616 25
GTIN	2050002087569
Trieda položky	39Z

Popis

Prevedenie:

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu**, ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací kľúč ER, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	25 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
maximálny ťahovací moment	140 Nm

Technický list

Závit	M32x1,5
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica