

Sada kontrolních kolíků v dřevěném pouzdře třída tolerance 2, Typ: 81**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	483811 81
GTIN	2050001057006
Třída artiklu	48A

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli na šablony, kalené (60 ± 2 HRC) a popouštěné. Sady kontrolních kolíků jsou přehledně uspořádány v dřevěné krabici s označenými otvory (od $\varnothing 1,5$ mm jsou kontrolní kolíky také přímo označeny). Délka kontrolního kolíku 40 mm až $\varnothing 0,99$ mm, nad to 70 mm. Od 0,1 mm do $\varnothing 2,49$ mm na obou stranách s fazetou, od $\varnothing 2,5$ mm na jedné straně s fazetou.

Třída tolerance 2: kolíku- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Technický popis

Rozsah jmenovitých rozměrů	1 - 5 mm
Počet měřicích kolíků	81
Stoupání	0,05 mm
Norma	DIN 2269
Toleranční třída	2

Technický list

Tvrдост	60 ± 2 HRC
Materiál	kalibrační ocel
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S18
Druh produktu	Kontrolní kolík

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/483811-81>