

**Pachet perii rotunde cu coadă, sârmă de inox 0,20 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Correspunde cu cod 574253.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

Descriere tehnică

Grosimea perilor	0,2 mm
Lățimea periei	12 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm
Turație maximă	15000 min ⁻¹
Ø cozii D _s	6 mm
Ø periei D ₁	80 mm

Fișă de date

Lățimea garniturii L ₁	9 mm
Cuprins	10
Material garnitură	Sârmă din INOX
Răsucire în cozi	Ondulat
Tip produs	Perie rotundă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/GG5742-80X12>