

## Fiche technique

Garant GRIDLINE

### Piètement électrique et pneumatique, Hauteur 800 mm, Type: FR



#### Données de commande

N° commande	927067 FR
GTIN	4062406755638
Classe d'article	9GG

#### Description

##### Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

##### Livraison:

Piètement avec deux prises de sécurité avec matériel de montage, non câblé.

Avec raccord de sécurité, raccord rapide NW 7,2 et raccord fileté 3/8 pouce, jusqu'à 10 bars.

##### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

##### Remarque(s):

Les piétements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.

Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

#### Description technique

Largeur	50 mm
Tension nominale	250 V

## Fiche technique

Profondeur	700 mm
Type de prise	E
Intensité nominale	16 A
Pour profondeur de plan	750 mm
Hauteur	800 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Attribut des noms de produit	Hauteur 800 mm
Type de produit	Modules énergie

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927067-FR>