

Datenblatt



12-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	647000 30
GTIN	4018754009879
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	65 mm
Schlüsselweite	30 mm
Ø abtriebsseitig	42,5 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Datenblatt