

Hoja de datos



Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6040 10
GTIN	4069515050692
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Suministro:

5 llaves estrella de carraca con trinquete n.º 614805 10.

Descripción técnica

Altura de boca h ₁	5 mm
Anchura de boca b	21,9 mm
Ancho de llave	10 mm
Ø anillo D	20,9 mm
Longitud llave L	153 mm

Hoja de datos

Medidas anchos de llave	métrico
Altura del anillo h_2	7,6 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves de boca/llaves estrella de carraca

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6040 10