Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, ∅: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	085915 10
GTIN	2050000964985
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:
· **Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.**
· **Superficie galvanizada.**
· **Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.**
Aplicación:
Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.
Nota:
Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

∅	10 mm
Material superficie	galvanizado
Rosca	M3 mm
Casquillo roscado	sí
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Altura	4,5 mm

Fuerza de sujeción nominal	4 N
Altura con rosca	11,5 mm
Peso	3 g
Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/085915-10